

## MONTAGEANLEITUNG

### Vertikaleck, verstellbar GKVV... und DKVV...

1. Den horizontal verlaufenden Gerätekanal bis ca. X mm vor der Aussenkante des abgehängenden Gerätekanals montieren.

Kanalhöhe	Abstand X
110 mm	165 mm
133 mm	190 mm
170 mm	225 mm
213 mm	270 mm
220 mm	275 mm

2. Das Vertikaleckformteil auf die Gerätekanalenden aufsetzen und bis zur Wand aufschieben. Der Verstellwinkel des Formteils (85° - 95°) passt sich automatisch dem Winkel an. Den Gerätekanaldeckel aus Stahl GDS... in den Gerätekanal einsetzen und unter die Halteklammer führen. Der Potentialausgleich erfolgt über die Halteklammer am Vertikaleckformteil.

Der Potentialausgleich des Inneneckformteils bei Verwendung des Deckels aus Kunststoff GDK... erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und den Stoßstellenverbinder GSTA... / DSTA... .